



PL-Q 2 Pin



PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX

PL-Q is een efficiënte compacte fluorescentielamp met een vierkante vorm, die typisch wordt gebruikt in armaturen voor decoratieve verlichting. Naast het voordeel van een energiezuinige werking biedt hij ook ontwerpvrijheid, in het bijzonder voor vlakke plafond- en wandarmaturen, dankzij zijn geringe inbouwhoogte en gelijkmatige lichtverdeling. De 2-pins uitvoering is ontworpen voor gebruik met elektromagnetische VSA's.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektromagnetische VSA's
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand
- Dimmen is niet mogelijk
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	
Lampvoet	GR8 [GR8]	66,6 lm/W	
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Kleurweergave-index (CRI)	
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	8.000 hr	81	
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Energieverbruik	16,2 W
Lichtstroom	1.050 lm	Lampstroom (nom.)	0,195 A
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Dimbaarheid en regelsystemen	
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,44	Dimbaar	Nee
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,403	Keurmerken en classificaties	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K	Energie-efficiëntielabel	G

PL-Q 2 Pin

Kwikinhoud (Hg) (max.)	3 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	4,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	17 kWh
EPREL-registratienummer	423604
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX
Volledige productnaam	PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX
Full EOC	871150026987425


Bestelcode	26987425
Materiaalnr. (12NC)	927939083040
Lokale code	PLQ16W8302P
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500269874
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8711500270016

Maatschets



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	40 mm	13,7 mm	27,0 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm


Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX

PL-Q 2 Pin

Levensduur



Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX

Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX

