



PL-Q 2 Pin



PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX

PL-Q jsou účinné kompaktní zářivky čtvercového tvaru používané zpravidla v dekorativních svítidlech. Kromě výhod energeticky účinného provozu nabízí díky své malé vestavné výšce a rovnoměrnému rozptylu světla rovněž konstrukční svobodu, která je výhodná zejména při tvorbě stropního nebo nástěnného vybavení. Dvoukolíková verze je navržena k provozu s elektromagnetickým předřadníkem.

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Index podání barev (CRI)	
Patice krytky	GR8	81	
Referenční měření toku	Sphere	Provozní a elektrické	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8 000 h	Spotřeba energie	16,2 W
Světelně technické		Proud zdroje (jmen.)	0,195 A
Kód barvy	835 [CCT of 3500K]	Řízení a stmívání	
Světelný tok	1 050 lm	Stmívatelné	Ne
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Certifikace a použití	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,409	Třída energetické účinnosti	G
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,394	Obsah rtuti (Hg) (max.)	3 mg
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3500 K	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4,0 mg
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	66,6 lm/W		

PL-Q 2 Pin

Spotřeba energie kWh/1000 h	17 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423605
Označení a balení	
Objednací název produktu	PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX
Celý název výrobku	PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX
Full EOC	871150026966925
Objednací kód	26966925


Číslo materiálu (12NC)	927939083540
Místní kód	PLQPRO168352P
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500269669
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Pouzdro – EAN/UPC	8711500269010

Rozměrové výkresy



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX	40 mm	13,7 mm	27,0 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm



Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX


PL-Q 2 Pin

Životnost



Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX



Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX

