



PL-Q 4 ακίδων



PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX

Ο PL-Q είναι ένας αποδοτικός, συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού τετράγωνου σχήματος, ο οποίος συνήθως χρησιμοποιείται σε φωτιστικά διακοσμητικού φωτισμού. Εκτός ότι προσφέρει το πλεονέκτημα της ενεργειακά αποδοτικής λειτουργίας, παρέχει επίσης την ελευθερία σχεδιασμού συγκεκριμένα για επίπεδα φωτιστικά οροφής ή τοίχου, λόγω του μικρού του ύψους ενσωμάτωσης και της ομοιόμορφης κατανομής φωτός. Η έκδοση 4 ακίδων έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με ηλεκτρονικά όργανα.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φωτός του λαμπτήρα επηρεάζονται από τις συνθήκες λειτουργίας, δηλ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη θέση λειτουργίας του λαμπτήρα, όπως και τα εφαρμοζόμενα όργανα λειτουργίας HF
- Μικρότερη διάρκεια ζωής λαμπτήρα σε περίπτωση συχνών ενεργοποιήσεων/απενεργοποιήσεων και πλημμελώς προθερμασμένων ηλεκτροδίων
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες		Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	
Βάση-κάλυμμα	GR10Q [GR10q]	81	
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere		
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κωδικός χρώματος	830 [CCT of 3000K]	Κατανάλωση ενέργειας	16,2 W
Φωτεινή ροή	1.050 lm	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,195 A
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)	Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,44	Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,403	Έγκριση και Εφαρμογή	
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K	Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	66,6 lm/W	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	3 mg

PL-Q 4 ακίδων

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	4 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	17 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423607
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX
Πλήρες όνομα προϊόντος	PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX
Full EOC	871150026989825
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	PLQ16W/830/4P


Κωδικός παραγγελίας	26989825
Αρ. υλικού (12NC)	927939183040
Τοπικός κωδικός	PLQ16W/830/4P
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500269898
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500270030

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX	40 mm	13,7 mm	27,5 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm


Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX

PL-Q 4 ακίδων

Διάρκεια ζωής



Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX

