



PL-Q 4 Pin



PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX

PL-Q es una lámpara fluorescente compacta, de forma cuadrada y eficiente, utilizada normalmente en luminarias de iluminación decorativa. Al mismo tiempo que ofrece las ventajas de un funcionamiento eficiente energéticamente, también proporciona libertad de diseño para un techo plano o apliques de pared en concreto, a causa de su baja altura de construcción y la difusión uniforme de luz. La versión de 4 patillas está diseñada para su uso en equipos electrónicos.

Advertencias y seguridad

- Las condiciones de funcionamiento -es decir, la posición de funcionamiento y la temperatura ambiente de la lámpara, y también el equipo de control de HF aplicado- influyen en las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara
- Menor vida útil de la lámpara cuando se enciende y apaga a menudo y los electrodos no están bien precalentados
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto


Información general		Índice de reproducción cromática (IRC)	
Base del casquillo	GR10Q [GR10q]	81	
Referencia de medición de flujo	Sphere		
Datos técnicos de la luz		Operativos y eléctricos	
Código de color	835 [CCT of 3500K]	Consumo de energía	16,2 W
Flujo luminoso	1.050 lm	Corriente de lámpara (nom.)	0,195 A
Designación de color	Blanco (WH)	Controles y regulación	
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,409	Regulable	Sí
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,394	Aprobación y aplicación	
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3500 K	Clase de eficiencia energética	G
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	66,6 lm/W	Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	3 mg
		Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	4 mg

PL-Q 4 Pin

Consumo energético kWh/1000 h	17 kWh
Número de registro EPREL	423608
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX
Nombre completo del producto	PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX
Full EOC	871150027206525
Código de pedido	27206525


Código 12NC	927939183540
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500272065
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8711500270047

Plano de dimensiones



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX	40 mm	13,7 mm	27,5 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm



Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX


PL-Q 4 Pin

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX

