



PL-Q 2P



PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX

PL-Q er et effektivt, firkantet og kompakt lysstofrør, der som regel bruges i armaturer til dekorativ belysning. Lysstofrøret giver både energibesparelser og indretningsfrihed, idet den lave indbyggede højde og ensartede belysning gør det muligt at montere lysstofrøret på flade loft- eller vægarmaturer. Varianten med tobenet sokkel er designet til brug på elektromagnetiske forkoblinger.

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes sammen med elektromagnetiske forkoblinger
- En lyskildes tekniske og elektriske karakteristika påvirkes af driftsbetingelserne, dvs. den omgivende temperatur og driftspositionen
- Dæmpning er ikke mulig
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GR8
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	8.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	2.050 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,403
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	73,2 lm/W


Farvegengivelsesindeks (CRI)	81
Drift og el	
Strømforbrug	28,4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,320 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	3 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	4,0 mg

PL-Q 2P

Energiforbrug kWh/1000 t.	29 kWh
EPREL-registreringsnummer	423610
Produktdata	
Ordreprodukt navn	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX
Det fulde produkt navn	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX
Full EOC	871150027455725
Beskrivelse af lokal kode	2055402279
Ordrekode	927939283040


Materialenr. (12NC)	927939283040
Lokal ordrekode	2055402279
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500274557
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8711500274595

Målskitse



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33,0 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX

Levetid

