



PL-Q 2P



PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX

PL-Q ist eine effiziente, quadratische Kompaktleuchtstofflampe für dekorative Leuchten. Sie ermöglicht einen energieeffizienten Betrieb, bietet aber dank ihrer geringen Einbauhöhe und der gleichmäßigen Lichtverteilung entsprechende Gestaltungsfreiheit für flache Decken- oder Wandleuchten.

Hinweise

- Nur mit elektromagnetischem Vorschaltgerät verwenden
- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition beeinflusst
- Dimmen ist nicht möglich
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	GR8 [GR8]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	8'000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	2'050 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0.44
Farbkoordinate Y (nom.)	0.403
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	73.2 lm/W


Farbwiedergabeindex (CRI)	81
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	28.4 W
Lampenstrom (Nom)	0.320 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	3 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	4.0 mg

PL-Q 2P

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	29 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423610
Produktdaten	
Bestell-Produktname	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX
Gesamt-Produktcode	871150027455725
Bestellcode	27455725


Material-Nr. (12NC)	927939283040
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500274557
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8711500274595

Abmessungsskizzen





Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	46.5 mm	18.9 mm	33.0 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX



Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX

