



PL-Q 2-nastainen



PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX

PL-Q on tehokas, neliönmuotoinen, pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin. Tämä energiatehokas lamppu sopii valaisimiin, jotka on kiinnitetty tasaiseen sisäkattoon tai seinään, koska lamppu on matala ja valo leviää tasaisesti. 2-nastainen versio on yhteensopiva elektromagneettisten liitäntälaitteiden kanssa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain sähkömagneettisen ohjauslaitteen kanssa
- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Himmennys ei ole mahdollista
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GR8
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	8 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	2 050 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,44
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,403
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	73,2 lm/W


Värintoistoindeksi (CRI)	81
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	28,4 W
Lampun virta (nim.)	0,320 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	3 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4,0 mg

PL-Q 2-nastainen

Energiankulutus kWh/1000 h	29 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423610
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX
Koko tuotenimi	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX
Full EOC	871150027455725
Paikallisen koodin kuvaus	4923382
Tilauuskoodi	927939283040


Tuotekoodi (12NC)	927939283040
Paikallinen koodi	4923382
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500274557
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8711500274595

Mittapiirros



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33,0 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm



Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX


PL-Q 2-nastainen

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX



Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX

