



PL-Q 4 stift



PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX

PL-Q är ett effektivt, fyrkantigt kompaktlysrör som normalt används i dekorativa armaturer. Du får både energibesparingar och designfrihet – den låga inbyggingshöjden och enhetliga ljusspridningen passar framför allt platta tak- och väggarmaturer. Utförandet med fyra stift är avsett för användning med elektromagnetiska driftdon.

Varning och Säkerhet

- Lampans ljus tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftsförhållanden, dvs. omgivningstemperatur och brinnläge, samt typ av HF-don
- Lampans livslängd minskar vid frekvent tändning/släckning eller bristfällig föruppvärmning av elektroder
- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	GR10Q [GR10q]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	2 050 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	73,2 lm/W
Färgåtergivningsindex	81


Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	28,4 W
Lampström (nom)	0,320 A
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	3 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	29 kWh
EPREL-registreringsnummer	423614

PL-Q 4 stift

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX
Fullständigt produktnamn	PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX
Full EOC	871150026993525
Beskrivning av lokal kod	8345423
Beställningsnummer	26993525
Materialnummer (12NC)	927939384040


Lokal kod	8345423
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500269935
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8711500270078

Måttskiss



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX

Livslängd




Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX

PL-Q 4 stift

Livslängd



Life Expectancy Diagram - PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX

