



PL-Q 4P

PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX

PL-Q er et effektivt, firkantet og kompakt lysstofrør, der som regel bruges i armaturer til dekorativ belysning. Lysstofrøret giver både energibesparelser og indretningsfrihed, idet den lave indbyggede højde og ensartede belysning gør det muligt at montere lysstofrøret på flade loft- eller vægarmaturer. Varianten med firbenet sokkel er designet til brug på elektroniske forkoblinger.

Advarsler og sikkerhed

- En lyskildes tekniske og elektriske karakteristika påvirkes af driftsbetingelserne, dvs. den omgivende temperatur, driftspositionen og en anvendt højfrekvent kontrolforkobling
- Lyskildens levetid reduceres ved hyppig tænding og slukning samt utilstrækkeligt forvarmede elektroder
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger		Lyskildens strømstyrke (nom.)	
Fod	GR10Q [GR10q]	0,430 A	
Lysteknisk		Lysstyringssystemer og dæmpning	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]	Dæmpbar	Ja
Lysstrøm	2.850 lm	Godkendelse og anvendelsesområde	
Farvebetegnelse	Glødepære, hvid	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	4 mg
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Energiforbrug kWh/1000 t.	42 kWh
Lyseffekt (nominel) (nom.)	75 lm/W	Produktdata	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82	Ordreprodukt navn	PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX
Drift og el		Det fulde produkt navn	PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX
Strømforbrug	35,5 W	Full EOC	871150027171625
		Ordrekode	27171625

PL-Q 4P

Materialenr. (12NC)	927939482740
Lokal ordrekode	2055402457
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500271716


Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8711500271631

Målskitse



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX

Levetid




Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX

PL-Q 4P

Levetid



Life Expectancy Diagram - PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX

