



PL-Q 4 pinowe

PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX

PL-Q to wydajna kwadratowa kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w systemach oświetlenia dekoracyjnego. Jest nie tylko energooszczędna, ale przede wszystkim zapewnia swobodę projektowania, szczególnie przy płaskich sufitach oraz oprawach ściennych. To zasługa jej małej wysokości i równomiernego rozsyłu światłości. Wersja 4-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikiem elektronicznym.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Parametry fotometryczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji pracy, a także od użytego statecznika HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne podgrzanie elektrod skraca trwałość lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GR10Q [GR10q]
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Strumień Świetlny	2 850 lm
Oznaczenie koloru	Ciepły biały
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	75 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	35,5 W


Lamp Current (Nom)	0,430 A
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	42 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX
Pełna nazwa produktu	PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX
Full EOC	871150027171625

PL-Q 4 pinowe

Kod zamówienia	27171625
Materiał Nr (12NC)	927939482740
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500271716


Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8711500271631

Rysunki techniczne



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX

Okres eksploatacji




Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX

PL-Q 4 pinowe

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX

