



PL-Q 4 ακίδων



PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX

Ο PL-Q είναι ένας αποδοτικός, συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού τετράγωνου σχήματος, ο οποίος συνήθως χρησιμοποιείται σε φωτιστικά διακοσμητικού φωτισμού. Εκτός ότι προσφέρει το πλεονέκτημα της ενεργειακά αποδοτικής λειτουργίας, παρέχει επίσης την ελευθερία σχεδιασμού συγκεκριμένα για επίπεδα φωτιστικά οροφής ή τοίχου, λόγω του μικρού του ύψους ενσωμάτωσης και της ομοιόμορφης κατανομής φωτός. Η έκδοση 4 ακίδων έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με ηλεκτρονικά όργανα.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φωτός του λαμπτήρα επηρεάζονται από τις συνθήκες λειτουργίας, δηλ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη θέση λειτουργίας του λαμπτήρα, όπως και τα εφαρμοζόμενα όργανα λειτουργίας HF
- Μικρότερη διάρκεια ζωής λαμπτήρα σε περίπτωση συχνών ενεργοποιήσεων/απενεργοποιήσεων και πλημμελώς προθερμασμένων ηλεκτροδίων
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες		Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	
Βάση-κάλυμμα	GR10q	81	
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere	Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Κατανάλωση ενέργειας	38,4 W
Κωδικός χρώματος	830 [CCT of 3000K]	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,430 A
Φωτεινή ροή	2.750 lm	Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)	Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,44	Έγκριση και Εφαρμογή	
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,403	Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	3 mg
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	75 lm/W		

PL-Q 4 ακίδων

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	4 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	39 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423615
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX
Πλήρες όνομα προϊόντος	PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX
Full EOC	871150027172325
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	PLQ38W/830/4P


Κωδικός παραγγελίας	27172325
Αρ. υλικού (12NC)	927939483040
Τοπικός κωδικός	PLQ38W/830/4P
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500271723
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
ΕΑΝ/UPC - Κιβώτιο	8711500271648

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX


PL-Q 4 ακίδων

Διάρκεια ζωής



Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX

