



PL-Q 4 Pin



PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX

PL-Q es una lámpara fluorescente compacta, de forma cuadrada y eficiente, utilizada normalmente en luminarias de iluminación decorativa. Al mismo tiempo que ofrece las ventajas de un funcionamiento eficiente energéticamente, también proporciona libertad de diseño para un techo plano o apliques de pared en concreto, a causa de su baja altura de construcción y la difusión uniforme de luz. La versión de 4 patillas está diseñada para su uso en equipos electrónicos.

Advertencias y seguridad

- Las condiciones de funcionamiento -es decir, la posición de funcionamiento y la temperatura ambiente de la lámpara, y también el equipo de control de HF aplicado- influyen en las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara
- Menor vida útil de la lámpara cuando se enciende y apaga a menudo y los electrodos no están bien precalentados
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto


Información general		Índice de reproducción cromática (IRC)	
Base del casquillo	GR10q	81	
Referencia de medición de flujo	Sphere		
Datos técnicos de la luz		Operativos y eléctricos	
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Consumo de energía	38,4 W
Flujo luminoso	2.750 lm	Corriente de lámpara (nom.)	0,430 A
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Controles y regulación	
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,44	Regulable	Sí
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,403	Aprobación y aplicación	
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K	Clase de eficiencia energética	G
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	75 lm/W	Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	3 mg
		Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	4 mg

PL-Q 4 Pin

Consumo energético kWh/1000 h	39 kWh
Número de registro EPREL	423615
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX
Nombre completo del producto	PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX
Full EOC	871150027172325
Código de pedido	27172325


Código 12NC	927939483040
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500271723
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8711500271648

Plano de dimensiones



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm


Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX

PL-Q 4 Pin


Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX

