



# PL-Q 4 Pin



## PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX

PL-Q es una lámpara fluorescente compacta, de forma cuadrada y eficiente, utilizada normalmente en luminarias de iluminación decorativa. Al mismo tiempo que ofrece las ventajas de un funcionamiento eficiente energéticamente, también proporciona libertad de diseño para un techo plano o apliques de pared en concreto, a causa de su baja altura de construcción y la difusión uniforme de luz. La versión de 4 patillas está diseñada para su uso en equipos electrónicos.

### Advertencias y seguridad

- Las condiciones de funcionamiento -es decir, la posición de funcionamiento y la temperatura ambiente de la lámpara, y también el equipo de control de HF aplicado- influyen en las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara
- Menor vida útil de la lámpara cuando se enciende y apaga a menudo y los electrodos no están bien precalentados
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto


Información general	
Base del casquillo	GR10q
Referencia de medición de flujo	Sphere
Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Flujo luminoso	2.750 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,38
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,38
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	75 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	81
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	38,4 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,430 A
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	3 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	4 mg

## PL-Q 4 Pin

Consumo energético kWh/1000 h	39 kWh
Número de registro EPREL	423617
<b>Datos de producto</b>	
Nombre de producto del pedido	PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX
Nombre completo del producto	PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX
Full EOC	871150027174725
Código de pedido	27174725


Código 12NC	927939484040
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500271747
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8711500271662

### Plano de dimensiones



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm



### Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX


## PL-Q 4 Pin

### Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX

