



PL-Q 4 pinowe



PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX

PL-Q to wydajna kwadratowa kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w systemach oświetlenia dekoracyjnego. Jest nie tylko energooszczędna, ale przede wszystkim zapewnia swobodę projektowania, szczególnie przy płaskich sufitach oraz oprawach ściennych. To zasługa jej małej wysokości i równomiernego rozsyłu światłości. Wersja 4-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikiem elektronicznym.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Parametry fotometryczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji pracy, a także od użytego statecznika HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne podgrzanie elektrod skraca trwałość lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne		Wskaźnik oddawania barw (CRI)	
Podstawa-nasadka	GR10q	81	
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Dane techniczne oświetlenia		Zużycie energii	38,4 W
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Lamp Current (Nom)	0,430 A
Strumień Świetlny	2 750 lm	Układy sterowania i ściemnianie	
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Z możliwością przyciemniania	Tak
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,38	Certyfikaty i zastosowania	
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,38	Klasa Efektywności Energetycznej	G
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K	Zawartość rtęci (Hg) (Max)	3 mg
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	75 lm/W	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4 mg

PL-Q 4 pinowe

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	39 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423617
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX
Pełna nazwa produktu	PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX
Full EOC	871150027174725
Kod zamówienia	27174725


Materiał Nr (12NC)	927939484040
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500271747
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8711500271662

Rysunki techniczne



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm



Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX


PL-Q 4 pinowe

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX

