



# MASTER TL5 Circulaire



## MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10

Cette lampe TL5 circulaire (diamètre de tube de 16 mm) offre de vastes possibilités de conception. Le tube mince permet de créer des luminaires extrêmement plats et de distribuer la lumière dans toutes les directions. Elle convient à une vaste gamme d'applications professionnelles et semi-professionnelles et se prête idéalement à une utilisation dans les magasins, bureaux et espaces publics avec des configurations inhabituelles.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

| Informations générales                 |                    | Fonctionnement et électricité      |                   |
|----------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|
| Culot                                  | 2GX13 [2GX13]      | Consommation électrique            | 23,5 W            |
| Référence de mesure de flux            | Sphere             | Courant lampe (nom.)               | 0,300 A           |
| Données techniques de l'éclairage      |                    | Commandes et gradation             |                   |
| Code couleur                           | 830 [CCT of 3000K] | Variation de l'intensité lumineuse | Oui               |
| Flux lumineux                          | 1.800 lm           | Mécanique et boîtier               |                   |
| Désignation de la couleur              | Blanc chaud (WW)   | Forme de la lampe                  | C-T5 [C-T5 16 mm] |
| Coordonnée chromatique X               | 0,44               | Approbation et application         |                   |
| Coordonnée chromatique Y               | 0,403              | Classe d'efficacité énergétique    | G                 |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 3000 K             | Taux de mercure (Hg) (max.)        | 4 mg              |
| Efficacité lumineuse (nominale)        | 82 lm/W            | Taux de mercure (Hg) (nom.)        | 4 mg              |
| Indice de rendu de couleur (IRC)       | 81                 |                                    |                   |

# MASTER TL5 Circulaire


|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 24 kWh |
| Numéro d'enregistrement EPREL      | 423618 |

## Données du produit

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit de la commande | MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10 |
| Nom de produit complet        | MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10 |
| Code EOC                      | 871150064095625                    |
| Code de commande              | 64095625                           |


|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Code 12NC                  | 927965083013  |
| Code de commande local     | TL5C22W830    |
| Quantité par pack          | 1             |
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8711500640956 |
| Conditionnement par carton | 10            |
| Codes EAN/UPC – Boîte      | 8711500640963 |

## Schéma dimensionnel



| Product                            | D (max) | D (min) | E (min) | E (max) | I (min) | I (max) |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10 | 18 mm   | 14 mm   | 220 mm  | 230 mm  | 187 mm  | 197 mm  |



## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10


# MASTER TL5 Circulaire

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

