



# MASTER TL5 Circular

## TL5C 22W/830 1CT/10

This circular TL5 lamp (tube diameter 16 mm) offers extended design possibilities. The slim tube allows the creation of extremely flat luminaires and enables omnidirectional light distribution. It is suitable for a wide range of professional and semi-professional applications, and is ideal for use in shops, offices and public areas with unconventional layouts.

### Mises en garde et sécurité

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	2GX13 [2GX13]
Référence de mesure du flux	Sphere
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	1 800 lm
Désignation de couleur	Blanc chaud (BC)
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0,44
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,403
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	82 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	81
Fonctionnement et électricité	
Consommation	23,5 W


Courant de la lampe (nom.)	0,300 A
Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	C-T5 [C-T5 16 mm]
Approbation et utilisation	
Classe d'efficacité énergétique	G
Contenu en mercure (Hg) (max.)	4 mg
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	4 mg
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	24 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423618
Données de produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

# MASTER TL5 Circular

Nom complet du produit	TL5C 22W/830 1CT/10
Full EOC	871150064095625
Code de commande	166017
Numéro de matériau (12 N.C.)	927965083013
Numérateur – Quantité par emballage	1


EAN/CUP – Produit/Boîtier	8711500640956
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	8711500640963

## Schéma dimensionnel




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

## Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

# MASTER TL5 Circular

## Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

