



MASTER TL5, cirkulære



MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10

Denne cirkelformede TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) giver udvidede designmuligheder. Det slanke rør gør det muligt at fremstille ekstremt flade armaturer og at distribuere lyset i flere retninger. Den er velegnet i en lang række professionelle og semiprofessionelle applikationer og ideel til f.eks. butikker, kontorer og offentlige områder.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	2GX13 [2GX13]
Normeret levetid	12.000 t
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	1.800 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,38
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	82 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	81


Drift og el	
Strømforbrug	23,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,300 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	C-T5 [C-T5 16 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	4 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	4 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	24 kWh

MASTER TL5, cirkulære

EPREL-registreringsnummer	423619
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10
Det fulde produkt navn	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10
Full EOC	871150064221925
Beskrivelse af lokal kode	2051004794
Ordrekode	64221925


Materialenr. (12NC)	927965084013
Lokal ordrekode	2051004794
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500642219
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8711500642226

Målskitse



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10


MASTER TL5, cirkulære

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10

