



MASTER TL5 Circular

TL5C 22W/840 1CT/10

This circular TL5 lamp (tube diameter 16 mm) offers extended design possibilities. The slim tube allows the creation of extremely flat luminaires and enables omni-directional light distribution. It is suitable for a wide range of professional and semi-professional applications, and is ideal for use in shops, offices and public areas with unconventional layouts.

Mises en garde et sécurité

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Données du produit


Renseignements généraux		Courant de la lampe (nom.)	
Culot-Base	2GX13 [2GX13]	0,300 A	
Durée de vie nominale	12 000 h	Commandes et gradation	
Référence de mesure du flux	Sphere	Intensité variable	
Données techniques sur l'éclairage		Oui	
Code de couleur	840 [CCT of 4000K]	Mécanique et boîtier	
Flux lumineux	1 800 lm	Forme de l'ampoule	
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)	C-T5 [C-T5 16 mm]	
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0,38	Approbation et utilisation	
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,38	Classe d'efficacité énergétique	
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	G	
Efficacité lumineuse (nominale)	82 lm/W	Contenu en mercure (Hg) (max.)	
Indice de rendu des couleurs (IRC)	81	4 mg	
Fonctionnement et électricité		Contenu en mercure (Hg) (nom.)	
Consommation	23,5 W	4 mg	
		Consommation d'énergie en kWh/1000 h	
		24 kWh	
		Numéro d'enregistrement EPREL	
		423619	
		Données de produit	
		Nom du produit de la commande	
		MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10	

MASTER TL5 Circular

Nom complet du produit	TL5C 22W/840 1CT/10
Full EOC	871150064221925
Code de commande	166009
Numéro de matériau (12 N.C.)	927965084013
Numérateur – Quantité par emballage	1


EAN/CUP – Produit/Boîtier	8711500642219
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	8711500642226

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10

Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10

