



MASTER TL5 Circulaire

MASTER TL5 CIRCULAR 40W/827 1CT/10

Cette lampe TL5 circulaire (diamètre de tube de 16 mm) offre de vastes possibilités de conception. Le tube mince permet de créer des luminaires extrêmement plats et de distribuer la lumière dans toutes les directions. Elle convient à une vaste gamme d'applications professionnelles et semi-professionnelles et se prête idéalement à une utilisation dans les magasins, bureaux et espaces publics avec des configurations inhabituelles.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales	
Culot	2GX13 [2GX13]
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	3.300 lm
Désignation de la couleur	Blanc incandescent
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	83 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	82
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	39,9 W
Courant lampe (nom.)	0,320 A
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	C-T5 [C-T5 16 mm]
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,5 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	44 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10

MASTER TL5 Circulaire

Nom de produit complet	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/827 1CT/10
Code EOC	87115006427525
Code de commande	64275225
Code 12NC	927965582713
Code de commande local	TL5C40W827
Quantité par pack	1


Code EAN – Produit/Boîte	8711500642752
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500642769

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10

Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10

MASTER TL5 Circulaire

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circulaire 40W/827 1CT/10

