



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10

Deze cirkelvormige TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) biedt uitgebreide ontwerpmogelijkheden. De slanke buis laat het toe uiterst vlakke armaturen te realiseren en maakt een omnidirectionele lichtverdeling mogelijk. Hij is geschikt voor een brede reeks professionele en semi-professionele toepassingen, en is ideaal voor gebruik in winkels, kantoren en openbare ruimten met een onconventionele indeling.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	2GX13 [2GX13]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	3.300 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,44
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,403
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	83 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	81
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	40,5 W


Lampstroom (nom.)	0,320 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	C-T5 [C-T5 16 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (max.)	4 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	41 kWh
EPREL-registratienummer	423620
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Volledige productnaam	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10
Full EOC	871150064097025
Bestelcode	64097025
Materiaaln. (12NC)	927965583013
Lokale code	TL5C40W830
Numerator - Aantal per pak	1


EAN/UPC - product/behuizing	8711500640970
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8711500640987

Maatschets




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10

Levensduur




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10

