



MASTER TL5 Circulaire



MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10

Cette lampe TL5 circulaire (diamètre de tube de 16 mm) offre de vastes possibilités de conception. Le tube mince permet de créer des luminaires extrêmement plats et de distribuer la lumière dans toutes les directions. Elle convient à une vaste gamme d'applications professionnelles et semi-professionnelles et se prête idéalement à une utilisation dans les magasins, bureaux et espaces publics avec des configurations inhabituelles.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	2GX13 [2GX13]	Consommation électrique	40,5 W
Référence de mesure de flux	Sphere	Courant lampe (nom.)	0,320 A
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	3.300 lm	Mécanique et boîtier	
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Forme de la lampe	C-T5 [C-T5 16 mm]
Coordonnée chromatique X	0,38	Approbation et application	
Coordonnée chromatique Y	0,38	Classe d'efficacité énergétique	G
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Taux de mercure (Hg) (max.)	4 mg
Efficacité lumineuse (nominale)	83 lm/W	Taux de mercure (Hg) (nom.)	4 mg
Indice de rendu de couleur (IRC)	81		

MASTER TL5 Circulaire

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	41 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423621
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10
Nom de produit complet	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10
Code EOC	871150064223325
Code de commande	64223325


Code 12NC	927965584013
Code de commande local	TL5C40W840
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500642233
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500642240

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm



Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10


MASTER TL5 Circulaire

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10

