



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10

MASTER TL5 Circular ist eine ringförmige, schlanke Leuchtstofflampe mit 16 mm Röhrendurchmesser und macht die Konstruktion extrem flacher Leuchten möglich.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	2GX13
Nennlebensdauer	12.000 Stunde(n)
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	4.210 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,44
Farbkoordinate Y (nom.)	0,403
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	76 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	81
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	55,7 W
Lampenstrom (Nom)	0,550 A


Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	C-T5
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	4 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	56 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423622
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10
Gesamt-Produktcode	871150064279025
Bestellcode	64279025
Material-Nr. (12NC)	927965783013

MASTER TL5 Circular

Lokaler Bestellcode	TL5C55830
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500642790
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10


EAN Umverpackung	8711500642806
------------------	---------------

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10

