



# MASTER TL5 Circular

## TL5C 55W/840 1CT/10

This circular TL5 lamp (tube diameter 16 mm) offers extended design possibilities. The slim tube allows the creation of extremely flat luminaires and enables omnidirectional light distribution. It is suitable for a wide range of professional and semi-professional applications, and is ideal for use in shops, offices and public areas with unconventional layouts.

### Mises en garde et sécurité

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

### Données du produit


Renseignements généraux		Courant de la lampe (nom.)	
Culot-Base	2GX13 [2GX13]	0,550 A	
Durée de vie nominale	12 000 h	Commandes et gradation	
Référence de mesure du flux	Sphere	Intensité variable	Oui
Données techniques sur l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Code de couleur	841 [CCT of 4100K]	Forme de l'ampoule	C-T5 [C-T5 16 mm]
Flux lumineux	4 210 lm	Approbation et utilisation	
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)	Classe d'efficacité énergétique	G
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0,38	Contenu en mercure (Hg) (max.)	4 mg
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,38	Contenu en mercure (Hg) (nom.)	4 mg
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Consommation d'énergie en kWh/1000 h	56 kWh
Efficacité lumineuse (nominale)	76 lm/W	Numéro d'enregistrement EPREL	423623
Indice de rendu des couleurs (IRC)	81	Données de produit	
Fonctionnement et électricité		Nom du produit de la commande	MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10
Consommation	55,7 W		

# MASTER TL5 Circular

Nom complet du produit	TL5C 55W/840 1CT/10
Full EOC	871150064251625
Code de commande	165928
Numéro de matériau (12 N.C.)	927965784013
Numérateur – Quantité par emballage	1


EAN/CUP – Produit/Boîtier	8711500642516
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	8711500642523

## Schéma dimensionnel




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

## Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

# MASTER TL5 Circular

## Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

