



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10

Denne sirkulære TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) gir større designmuligheter. Den slanke tuben gjør at den kan installeres i ekstremt flate armaturer og gjør det mulig å fordele lyset i alle retninger. Den er velegnet til et stort utvalg profesjonelle og semiprofesjonelle installasjoner, og ideell til bruk i butikker, på kontorer og på offentlige områder med uvanlige planløsninger.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	2GX13 [2GX13]
Nominell levetid	12 000 time(r)
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	841 [CCT of 4100K]
Lysytelse	4 210 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,38
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,38
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	76 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	81
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	55,7 W


lyskildestrøm (nom.)	0,550 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	C-T5 [C-T5 16 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	4 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	56 kWh
EPREL-registreringsnummer	423623
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Fullstendig produktnavn	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10
Full EOC	871150064251625
Lokal kodebeskrivelse	3816716
Bestillingskode	64251625
Materialenr. (12NC)	927965784013
Lokal bestillingskode	3816716


SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500642516
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8711500642523

Målskisse




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

