



MASTER TL5, cirkulære



MASTER TL5 CIRCULAR 60W/830 1CT/10

Denne cirkelformede TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) giver udvidede designmuligheder. Det slanke rør gør det muligt at fremstille ekstremt flade armaturer og at distribuere lyset i flere retninger. Den er velegnet i en lang række professionelle og semiprofessionelle applikationer og ideel til f.eks. butikker, kontorer og offentlige områder.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	2GX13 [2GX13]
Normeret levetid	12.000 t
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	5.000 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,403
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	83 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	81


Drift og el	
Strømforbrug	60,6 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,470 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	C-T5 [C-T5 16 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksløv (Hg) (maks.)	4 mg
Indhold af kviksløv (Hg) (nom.)	4 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	61 kWh

MASTER TL5, cirkulære

EPREL-registreringsnummer	423624
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10
Det fulde produktnavn	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/830 1CT/10
Full EOC	871150064259225
Beskrivelse af lokal kode	2051004765
Ordrekode	64259225


Materialenr. (12NC)	927966083013
Lokal ordrekode	2051004765
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500642592
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8711500642608

Målskitse



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	367 mm	379 mm	334 mm	346 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10


MASTER TL5, cirkulære

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10

