



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circular ist eine ringförmige, schlanke Leuchtstofflampe mit 16 mm Röhrendurchmesser und macht die Konstruktion extrem flacher Leuchten möglich.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	2GX13
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	5.000 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,38
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	83 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	81
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	60,6 W
Lampenstrom (Nom)	0,470 A


Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	C-T5
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	4 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	61 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423625
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10
Gesamt-Produktcode	871150064261525
Bestellcode	64261525
Material-Nr. (12NC)	927966084013

MASTER TL5 Circular

Lokaler Bestellcode	TL5C60840
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500642615
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10


EAN Umverpackung	8711500642622
------------------	---------------

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	367 mm	379 mm	334 mm	346 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10

