



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circular ist eine ringförmige, schlanke Leuchtstofflampe mit 16 mm Röhrendurchmesser und macht die Konstruktion extrem flacher Leuchten möglich.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | |
|--------------------------------|---------------|
| Socket | 2GX13 [2GX13] |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere |

| Lichttechnische Daten | |
|---------------------------------|--------------------|
| Farbcode | 840 [CCT of 4000K] |
| Lichtstrom | 5.000 lm |
| Lichtfarbe | Kaltweiß (CW) |
| Farbkoordinate X (Nom) | 0,38 |
| Farbkoordinate Y (nom.) | 0,38 |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000 K |
| Nennlichtausbeute (nom.) | 83 lm/W |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 81 |

| Betrieb und Elektrik | |
|----------------------|---------|
| Energieverbrauch | 60,6 W |
| Lampenstrom (Nom) | 0,470 A |

| Lichtregelung und Dimmen | |
|--------------------------|----|
| Dimmbar | Ja |

| Mechanik und Gehäuse | |
|----------------------|-------------------|
| Kolbenform | C-T5 [C-T5 16 mm] |

| Genehmigung und Anwendung | |
|---------------------------------|--------|
| Energieeffizienzklasse | G |
| Quecksilbergehalt (max.) | 4 mg |
| Quecksilbergehalt (Nom) | 4 mg |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 61 kWh |
| EPREL Registrierungsnummer | 423625 |


| Produktdaten | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Bestell-Produktname | MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10 |
| Gesamt-Produktcode | 871150064261525 |
| Bestellcode | 64261525 |
| Material-Nr. (12NC) | 927966084013 |

MASTER TL5 Circular

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8711500642615 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |


| | |
|------------------|---------------|
| EAN Umverpackung | 8711500642622 |
|------------------|---------------|

Abmessungsskizzen




| Product | D (max) | D (min) | E (min) | E (max) | I (min) | I (max) |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10 | 18 mm | 14 mm | 367 mm | 379 mm | 334 mm | 346 mm |

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10

