



# TUV T5

## TUV 64T5 HE SP UNP/32

Les lampes TUV T5 disposent d'un culot simple ou double et émettent un rayonnement UV-C à 253,7 nm. Leur petit diamètre de 16 mm permet une conception flexible et de petite taille du système. Les lampes TUV T5 offrent un flux UV constant tout au long de leur durée de vie, pour une sécurité de désinfection maximale et une efficacité du système élevée.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
- DANGER : produit ultra violet du groupe de risques 3. Ces lampes émettent un rayonnement UV haute puissance pouvant causer de graves blessures au niveau de la peau et des yeux. Évitez d'exposer les yeux et la peau à un produit dénué de protection. Utilisez uniquement dans un environnement clos protégeant les utilisateurs des rayonnements.
- Les plantes et/ou matières exposées à des rayons UV-C et/ou à l'ozone pendant une période prolongée sont susceptibles d'être endommagées et/ou décolorées.

### Données du produit


| Informations générales               |                 |                             |               |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| Culot                                | Single Pin      | Courant lampe (nom.)        | 0.425 A       |
| Durée de vie utile (nom.)            | 9'000 h         | Tension (nom.)              | 178 V         |
|                                      |                 | Tension (nom.)              | 178 V         |
| Données techniques de l'éclairage    |                 | Mécanique et boîtier        |               |
| Code couleur                         | TUV             | Forme de la lampe           | T16 [T 16 mm] |
| Désignation de la couleur            | - [Non précisé] | Approbation et application  |               |
| Dépréciation à la durée de vie utile | 20 %            | Taux de mercure (Hg) (nom.) | 3.0 mg        |
| Longueur d'arc O (nom.)              | 1'473 mm        |                             |               |
| Fonctionnement et électricité        |                 |                             |               |
| Consommation électrique              | 75 W            |                             |               |

TUV T5

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| UV                            |                       |
| Rayonnement UV-C à 100 heures | 32.7 W                |
| Données du produit            |                       |
| Nom du produit de la commande | TUV 64T5 HE SP UNP/32 |
| Nom de produit complet        | TUV 64T5 HE SP UNP/32 |
| Code EOC                      | 871150064079699       |
| Code de commande              | 64079699              |


|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Code 12NC                  | 927970504099  |
| Quantité par pack          | 1             |
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8711500640796 |
| Conditionnement par carton | 32            |
| Codes EAN/UPC – Boîte      | 8711500640802 |

Schéma dimensionnel



| Product               | D (max) | O        | C (max)    | A (max)    |
|-----------------------|---------|----------|------------|------------|
| TUV 64T5 HE SP UNP/32 | 18.6 mm | 1'473 mm | 1'575.1 mm | 1'556.6 mm |

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TUV 64T5 HE SP UNP/32

