



# MASTER TL-D Xtreme



## MASTER TL-D Xtreme 18W/840 1SL/25

Ez a MASTER TL-D Xtreme lámpa különlegesen hosszú élettartamot biztosít. Ennek köszönhetően az élettartamra vetített költségek rendkívül alacsonyak. Éppen ezért olyan helyeken történő használatra alkalmas, ahol a lámpacsere költségei magasak (például magas mennyezet vagy üzemszünet miatt), valamint hosszú égési ciklusok esetén (például alagutakban, olajfűtőtornyokon, gyártósoroknál). Használható már meglévő előtéttel, illetve külön erre a célra készült HF Xtreme előtéttel is.

### Figyelmeztetések és biztonság

- 100%-os teljesítmény mellett csak úgy érhető el a várható élettartam, ha a fényerő-szabályozás nem csökkenti a fényerőt 30% alá.
- Elektromágneses előtét használata esetén a megadott várható élettartam elérése érdekében kizárólag Philips S10 vagy S10E (18 W-os típusokhoz S2 vagy S2E) gyújtó használata ajánlott, és lámpacsere esetén a gyújtót is célszerű újra cserélni.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

### Termék adatok

| Általános információ                                  |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Fejlesztés - foglalat                                 | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Fényárammérés referencia                              | Sphere                          |
| Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges) | 47 000 h                        |
| Technikai adatok                                      |                                 |
| Színkód                                               | 840 [CCT of 4000K]              |
| Fényáram                                              | 1 300 lm                        |
| Színmegjelölés                                        | Hideg fehér (CW)                |
| Színérték X koordinátája (névleges)                   | 0,38                            |
| Színérték Y koordinátája (névleges)                   | 0,38                            |

| Korrelált színhőmérséklet (névl.)     | 4000 K  |
|---------------------------------------|---------|
| Fényhasznosítás (névleges) (névleges) | 76 lm/W |
| Színvisszaadási index (CRI)           | 82      |
| Működtetés és elektronika             |         |
| Teljesítményfelvétel                  | 18,0 W  |
| Fényforrás árama (névleges)           | 0,370 A |
| Vezérlők és fényerő-szabályozás       |         |
| Szabályozható                         | Igen    |

# MASTER TL-D Xtreme


|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Mechanika és tokozás                 |                                |
| Fényforrásbúra formája               | T8 [26 mm (T8)]                |
| Tanúsítvány és alkalmazási területek |                                |
| Energiahatékonysági osztály          | G                              |
| Higanytartalom (Hg) (maximum)        | 3 mg                           |
| Higanytartalom (Hg) (névleges)       | 3,0 mg                         |
| Energiafogyasztás kWh/1000 óra       | 18 kWh                         |
| EPREL-regisztrációs szám             | 423627                         |
| Termékadatok                         |                                |
| A termék megrendelési neve           | MASTER TL-D Xtreme 18W/840 SLV |

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Teljes terméknev                    | MASTER TL-D Xtreme 18W/840 1SL/25 |
| Full EOC                            | 871150054496440                   |
| Rendelési kód                       | 54496440                          |
| Cikkszám (12NC)                     | 927980384014                      |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1                                 |
| EAN/UPC – termék/csomagolás         | 8711500544964                     |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 25                                |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás          | 8711500544971                     |

## Méretezett rajza

| Product                        | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|--------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL-D Xtreme 18W/840 SLV | 28 mm   | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604,0 mm |


## Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme 18W/840 SLV

# MASTER TL-D Xtreme


## Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 18W/840 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 18W/840 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 18W/840 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme 18W/840 SLV

