



MASTER TL-D Xtreme

MASTER TL-D Xtreme 18W/865 1SL/25

Questa lampada MASTER TL-D offre una durata estremamente lunga, che si traduce in un costo della lampada estremamente basso nel corso della durata. È pertanto adatta ad ambienti in cui la sostituzione della lampada è costosa, a causa di soffitti alti o disturbo delle operazioni, e ad applicazioni dove le lampade sono in funzione per lunghi periodi, come gallerie, piattaforme di trivellazione e linee di produzione. Può essere utilizzata su un alimentatore esistente o su alimentatore dedicato HF Xtreme.

Warnings and safety

- Per ottenere le durate indicate per il funzionamento al 100%, evitare la regolazione del flusso inferiore al 30%
- Per l'utilizzo su alimentatore elettromagnetico, si raccomanda vivamente di applicare solo gli starter Philips S10 o S10E (per i tipi da 18 W, S2 o S2E) per ottenere le durate indicate e di installare nuovi starter in caso di sostituzione del gruppo lampada.
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vita al 50% di guasti (Nom)	47.000 ore

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT of 6500K]
Flusso luminoso	1.250 lm
Designazione colore	Cool Daylight
Temperatura del colore correlata	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	70,6 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	>80

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	17,7 W
Corrente lampada (Nom)	0,370 A

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T8 [26 mm (T8)]


Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	3,0 mg

MASTER TL-D Xtreme

Consumo energetico kWh/1000 h	22 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL-D Xtreme 18W/865 SLV
Nome completo prodotto	MASTER TL-D Xtreme 18W/865 1SL/25
Full EOC	871150089275140
Codice d'ordine	89275140
Codice materiale (12NC)	927980386514


Codice locale	1886XTREME
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500892751
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500892768

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 18W/865 SLV	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm



Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme 18W/865 SLV



MASTER TL-D Xtreme

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 18W/865 SLV

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 18W/865 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 18W/865 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme 18W/865 SLV

