




MASTER TL-D Xtra

MASTER TL-D Xtra 18W/830 1SL/25

MASTER TL-D Xtra mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine längere Lebensdauer und garantiert weniger Ausfälle. Daraus resultieren geringe Wartungskosten und Einsparungen bei teuren Lampenwechseln. Sie eignet sich daher besonders für Orte, wo ein Lampenwechsel wegen hoher Decken oder Betriebsunterbrechungen teuer ist. Diese Lampe kann an bestehenden Vorschaltgeräten und speziellen HF Xtrem Vorschaltgeräten betrieben werden.

Hinweise

- Um die Lebensdauer zu erreichen, die für 100% Betrieb angegeben ist, sollte die Helligkeit nicht unter 30% gedimmt werden.
- Bei Verwendung mit elektromagnetischem Vorschaltgerät wird dringend empfohlen, nur Philips S10 oder S10E Starter (für 18W Typen S2 oder S2E) zu benutzen, um die angegebene Lebensdauer zu erreichen, wobei die neuen Starter beim Lampenwechsel zu installieren sind.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	>80	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	36.000 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Energieverbrauch	17,7 W
Lichtstrom	1.350 lm	Lampenstrom (Nom)	0,370 A
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Lichtregelung und Dimmen	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Dimmbar	Ja
Nennlichtausbeute (nom.)	76 lm/W		

MASTER TL-D Xtra

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	3,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	22 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL-D Xtra 18W/830 SLV/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Xtra 18W/830 1SL/25


Gesamt-Produktcode	871150054498840
Bestellcode	54498840
Material-Nr. (12NC)	927980483014
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500544988
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500544995

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 18W/830 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm


Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL-D Xtra 18W/830 SLV/25

MASTER TL-D Xtra

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 18W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 18W/830 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 18W/830 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra 18W/830 SLV/25

