



# MASTER TL-D Xtra

## MASTER TL-D Xtra 18W/830 1SL/25

Această lampă TL-D Xtra asigură o durată de viață mai mare și garantează reducerea numărului de defectări premature. Aceasta determină cheltuieli de întreținere mici și economii în ceea ce privește înlocuirea individuală costisitoare. Prin urmare, este adecvată pentru locuri unde înlocuirea lămpilor este costisitoare din cauza tavanelor înalte sau a deranjării operațiunilor. Această lampă poate funcționa cu balastul existent sau cu balast specializat HF Xtreme.

### Warnings and safety

- Pentru obținerea duratelor de viață anunțate pentru funcționarea la 100 %, nu reduceți intensitatea luminoasă sub 30 %
- La utilizarea pe echipamente electromagnetice, pentru obținerea duratelor de viață anunțate se recomandă insistent să utilizați doar startere Philips S10 sau S10E (pentru tipurile S2 sau S2E de 18 W) și să instalați startere noi în caz de schimbare a lămpilor.
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

### Catalog de date


| Informații generale                        |                                 | Funcționare și sistem electric                        |                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Baza elementului de fixare                 | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | Consum de curent                                      | 17,7 W          |
| Durată de viață până la eșec de 50% (nom.) | 36.000 ore                      | Curent lampă (nom.)                                   | 0,370 A         |
| Date tehnice lumină                        |                                 | Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase |                 |
| Cod culoare                                | 830 [CCT of 3000K]              | Cu reglarea intensității luminoase                    | Da              |
| Flux luminos                               | 1.350 lm                        | Sistem mecanic și carcasă                             |                 |
| Denumirea culorii                          | Alb cald (WW)                   | Formă bec                                             | T8 [26 mm (T8)] |
| Temperatură de culoare corelată (nom.)     | 3000 K                          | Aprobare și aplicație                                 |                 |
| Randament luminos (nominal) (nom.)         | 76 lm/W                         | Conținut de mercur (Hg) (nom.)                        | 3,0 mg          |
| Indice de redare a culorilor (IRC)         | >80                             |                                                       |                 |

MASTER TL-D Xtra

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Consum de energie kWh/1000 h | 22 kWh                          |
| Date despre produs           |                                 |
| Nume comandă produs          | MASTER TL-D Xtra 18W/830 SLV/25 |
| Numele complet al produsului | MASTER TL-D Xtra 18W/830 1SL/25 |
| Full EOC                     | 871150054498840                 |
| Cod de comandă               | 54498840                        |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Număr material (12NC)                | 927980483014  |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1             |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 8711500544988 |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 25            |
| EAN/UPC – Cutie                      | 8711500544995 |

Cote




| Product                         | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|---------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL-D Xtra 18W/830 SLV/25 | 28 mm   | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604,0 mm |

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtra 18W/830 SLV/25

Durată de viață




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 18W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 18W/830 SLV/25

MASTER TL-D Xtra

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 18W/830 SLV/25

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra 18W/830 SLV/25

