



# MASTER TL-D Xtra

## MASTER TL-D Xtra 18W/840 1SL/25

Questa lampada TL-D offre una durata più lunga e garantisce guasti prematuri ridotti. Questo risulta in bassi costi di manutenzione e riduce le costose sostituzioni dei punti luce. È pertanto adatta ad ambienti in cui la sostituzione della lampada è costosa a causa di soffitti elevati o disturbo delle operazioni. Questa lampada può essere utilizzata su un alimentatore esistente o su alimentatore dedicato HF Xtreme.

### Warnings and safety

- Per ottenere le durate indicate per il funzionamento al 100%, evitare la regolazione del flusso inferiore al 30%
- Per l'utilizzo su alimentatore elettromagnetico, si raccomanda vivamente di applicare solo gli starter Philips S10 o S10E (per i tipi da 18 W, S2 o S2E) per ottenere le durate indicate e di installare nuovi starter in caso di sostituzione del gruppo lampada.
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto


Informazioni generali		Corrente lampada (Nom)	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	0,370 A	
Vita al 50% di guasti (Nom)	36.000 ore	Controlli e dimmerazione	
Dati tecnici di illuminazione		Dimmerabile	Si
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Meccanica e corpo	
Flusso luminoso	1.350 lm	Forma lampadina	T8 [26 mm (T8)]
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Approvazione e applicazione	
Temperatura del colore correlata	4000 K	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	3,0 mg
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	76 lm/W	Consumo energetico kWh/1000 h	22 kWh
Indice di resa cromatica (CRI)	>80	Dati del prodotto	
Funzionamento e parte elettrica		Nome prodotto ordine	MASTER TL-D Xtra 18W/840 SLV/25
Consumo energetico	17,7 W		

# MASTER TL-D Xtra

Nome completo prodotto	MASTER TL-D Xtra 18W/840 1SL/25
Full EOC	871150055862640
Codice d'ordine	55862640
Codice materiale (12NC)	927980484014
Codice locale	1884XTRA
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1


EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500558626
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500558657

## Disegno tecnico




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 18W/840 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

## Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtra 18W/840 SLV/25

## Durata




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 18W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 18W/840 SLV/25

# MASTER TL-D Xtra

## Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 18W/840 SLV/25

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra 18W/840 SLV/25

