

# MASTER TL-D Xtreme Polar

## MASTER TL-D Xtreme Polar 18W/840 1SL/10

Światłówka MASTER TL-D Xtreme Polar zapewnia wyższy strumień świetlny w niskich temperaturach. Zawdzięcza to zastosowaniu izolacji powstałej wskutek umieszczenia źródła TL-D (T8) w bańce o rozmiarze T12. Nadaje się zwłaszcza do zastosowań w chłodnych warunkach, gdzie oświetlenie jest długo wykorzystywane.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Aby uzyskać 100% deklarowanej trwałości, nie należy przyciemniać lampy poniżej 30%
- W przypadku korzystania ze statecznika elektromagnetycznego w celu uzyskania deklarowanej trwałości zdecydowanie zalecamy stosowanie zapłonników Philips S10 lub S10E (w przypadku typów 18W S2 lub S2E) oraz instalację nowych zapłonników przy wymianie lamp.
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Podstawa-nasadka                        | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)  | 47 000 h                        |
| Dane techniczne oświetlenia             |                                 |
| Kod barwy                               | 840 [CCT of 4000K]              |
| Strumień Świetlny                       | 1 350 lm                        |
| Oznaczenie koloru                       | Chłodny biały (CW)              |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)   | 4000 K                          |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 76 lm/W                         |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 85                              |


| Eksploatacja i połączenie elektryczne |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Zużycie energii                       | 17,0 W            |
| Lamp Current (Nom)                    | 0,378 A           |
| Układy sterowania i ściemnianie       |                   |
| Z możliwością przyciemniania          | Tak               |
| Mechanika i korpus                    |                   |
| Kształt bańki                         | T12 [38 mm (T12)] |
| Certyfikaty i zastosowania            |                   |
| Zawartość rtęci (Hg) (Nom)            | 3,0 mg            |

# MASTER TL-D Xtreme Polar

|                                                  |                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 21 kWh |                                         |
| Dane techniczne produktu                         |                                         |
| Nazwa produktu na zamówieniu                     | MASTER TL-D Xtreme Polar 18W/840 SLV/10 |
| Pełna nazwa produktu                             | MASTER TL-D Xtreme Polar 18W/840 1SL/10 |
| Full EOC                                         | 871150089299725                         |


|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Kod zamówienia                  | 89299725      |
| Materiał Nr (12NC)              | 927980584075  |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1             |
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie    | 8711500892997 |
| Numerator - Packs per outer box | 10            |
| EAN/UPC - Opakowanie            | 8711500893000 |

## Rysunki techniczne



| Product                                 | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|-----------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL-D Xtreme Polar 18W/840 SLV/10 | 40,5 mm | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604,0 mm |


## Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme Polar 18W/840 SLV/10


# MASTER TL-D Xtreme Polar

## Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Polar 18W/840 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Polar 18W/840 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Polar 18W/840 SLV/10

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme Polar 18W/840 SLV/10

