




# TL-D LIFEMAX Super 80

## TL-D 30W/865 1SL/25

The TL-D LIFEMAX Super 80 lamp offers more lumens per watt and better color rendering than TL-D standard colors. Furthermore, it has a lower mercury content. The lamp can be operated in existing TL-D luminaires.


### 产品数据

| 一般信息                |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| 底座                  | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| 标称使用寿命              | 15,000 小时                       |
| 50% 故障条件下的使用寿命 (标称) | 13,000 小时                       |
| 灯技术                 |                                 |
| 颜色代码                | 865 [CCT of 6500K]              |
| 颜色名称                | 冷日光                             |
| 相关色温 (标称)           | 6500 K                          |
| 光效 (额定) (标称)        | 77 lm/W                         |
| 显色指数 (CRI)          | 80                              |
| 操作和电气               |                                 |
| 功耗                  | 30 W                            |
| 灯具电流 (标称)           | 0.360 A                         |
| 电压 (标称)             | 98 V                            |
| 电压 (标称)             | 98 V                            |
| 控制和调光               |                                 |
| 可调光                 | 是                               |

| 机械和外壳            |                     |
|------------------|---------------------|
| 灯泡外形             | T8                  |
| 审批和申请            |                     |
| 汞 (Hg) 含量 (标称)   | 2.0 mg              |
| 产品数据             |                     |
| 订单产品名称           | TL-D 30W/865 1SL/25 |
| 完整的产品名称          | TL-D 30W/865 1SL/25 |
| 完整产品代码           | 871150028592800     |
| 订购代码             | 927981286536        |
| 材料编号 (12NC)      | 927981286536        |
| 计算器 - 每包数量       | 1                   |
| EAN/UPC - 产品/箱   | 8711500285928       |
| 计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 25                  |
| EAN/UPC - 案例     | 8711500285935       |


TL-D LIFEMAX Super 80

二维绘图




| Product             | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL-D 30W/865 1SL/25 | 28 mm   | 894.6 mm | 901.7 mm | 899.3 mm | 908.8 mm |

光度数据




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 30W/865 1SL/25

寿命




Life Expectancy Diagram - TL-D 30W/865 1SL/25



Life Expectancy Diagram - TL-D 30W/865 1SL/25

TL-D LIFEMAX Super 80

寿命



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 30W/865 1SL/25

