



TL-D LIFEMAX Super 80

TL-D 36W/830 1SL/25

The TL-D LIFEMAX Super 80 lamp offers more lumens per watt and better color rendering than TL-D standard colors. Furthermore, it has a lower mercury content. The lamp can be operated in existing TL-D luminaires.


产品数据

一般信息	
底盖	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
50% 故障条件下的使用寿命 (标称)	15,000 小时
灯技术	
颜色代码	830 [CCT of 3000K]
颜色名称	暖白色 (WW)
相关色温 (标称)	3000 K
光效 (额定)(标称)	90 lm/W
显色指数 (CRI)	83
操作和电气	
功耗	36 W
灯具电流 (标称)	0.440 A
电压 (标称)	103 V
电压 (标称)	103 V
控制和调光	
可调光	是

机械和外壳	
灯泡外形	T8 [26 毫米 (T8)]
审批和申请	
汞 (Hg) 含量 (标称)	2.0 mg
产品数据	
订单产品名称	TL-D 36W/830 1SL/25
完整的产品名称	TL-D 36W/830 1SL/25
完整产品代码	694793919448300
订购代码	927982283053
材料编号 (12NC)	927982283053
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6947939194483
计算器 - 每个外包装箱中的包数	25
EAN/UPC - 案例	6922341996399


TL-D LIFEMAX Super 80

二维绘图



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W/830 1SL/25	28 mm	1,199.4 mm	1,206.5 mm	1,204.1 mm	1,213.6 mm

光度数据




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W/830 1SL/25

寿命



Life Expectancy Diagram - TL-D 36W/830 1SL/25



Life Expectancy Diagram - TL-D 36W/830 1SL/25

TL-D LIFEMAX Super 80

寿命



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 36W/830 1SL/25

