



MASTER TL-D Xtreme



MASTER TL-D Xtreme 36W/830 1SL/25

Αυτός ο λαμπτήρας MASTER TL-D Xtreme προσφέρει εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολύ χαμηλό κόστος λαμπτήρα σε όλη τη διάρκεια ζωής του. Είναι επομένως κατάλληλος για σημεία στα οποία η αντικατάσταση λαμπτήρων είναι δαπανηρή, λόγω οροφής μεγάλου ύψους ή όχλησης της λειτουργίας, και για εφαρμογές με μεγάλους κύκλους λειτουργίας, π.χ. σήραγγες, πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου, γραμμές παραγωγής. Μπορεί να λειτουργεί με υφιστάμενα όργανα λειτουργίας ή ειδικά όργανα HF Xtreme.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Για επίτευξη της διάρκειας ζωής που προδιαγράφεται για λειτουργία 100%, μη ρυθμίζεται την ένταση κάτω από 30%
- Για χρήση με ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο εκκινητές Philips S10 ή S10E (για τύπους 18WS2 ή S2E) για να επιτευχθεί η διάρκεια ζωής που προδιαγράφεται, καθώς και να τοποθετείτε νέους εκκινητές όταν αλλάζετε λαμπτήρες.
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	47.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	830 [CCT of 3000K]
Φωτεινή ροή	3.200 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,44
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,403
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	90 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	82
Κατανάλωση ενέργειας	36,4 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,430 A
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι

MASTER TL-D Xtreme


Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Σχήμα λαμπτήρα	T8 [26 mm (T8)]

Έγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	3 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	3,0 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	37 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423629

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL-D Xtreme 36W/830 1SL/25


Full EOC	871150055866440
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TLD36W/83XX
Κωδικός παραγγελίας	55866440
Αρ. υλικού (12NC)	927982383014
Τοπικός κωδικός	TLD36W/83XX
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500558664
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
EAN/UPC - Κιβώπο	8711500558671

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV



MASTER TL-D Xtreme

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV

