



MASTER TL-D Xtreme



MASTER TL-D Xtreme 36W/830 1SL/25

Questa lampada MASTER TL-D offre una durata estremamente lunga, che si traduce in un costo della lampada estremamente basso nel corso della durata. È pertanto adatta ad ambienti in cui la sostituzione della lampada è costosa, a causa di soffitti alti o disturbo delle operazioni, e ad applicazioni dove le lampade sono in funzione per lunghi periodi, come gallerie, piattaforme di trivellazione e linee di produzione. Può essere utilizzata su un alimentatore esistente o su alimentatore dedicato HF Xtreme.

Warnings and safety

- Per ottenere le durate indicate per il funzionamento al 100%, evitare la regolazione del flusso inferiore al 30%
- Per l'utilizzo su alimentatore elettromagnetico, si raccomanda vivamente di applicare solo gli starter Philips S10 o S10E (per i tipi da 18 W, S2 o S2E) per ottenere le durate indicate e di installare nuovi starter in caso di sostituzione del gruppo lampada.
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		90 lm/W
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Indice di resa cromatica (CRI)	82
Vita al 50% di guasti (Nom)	47.000 ore	Funzionamento e parte elettrica	
		Consumo energetico	36,4 W
		Corrente lampada (Nom)	0,430 A
Dati tecnici di illuminazione		Controlli e dimmerazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]	Dimmerabile	Si
Flusso luminoso	3.200 lm		
Designazione colore	Bianco caldo (WW)		
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,44		
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,403		
Temperatura del colore correlata	3000 K		

MASTER TL-D Xtreme

Meccanica e corpo

Forma lampadina	T8 [26 mm (T8)]
-----------------	-----------------

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	3 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	3,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	37 kWh
Numero di registrazione EPREL	423629

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV
----------------------	--------------------------------


Nome completo prodotto	MASTER TL-D Xtreme 36W/830 1SL/25
Full EOC	871150055866440
Descrizione codice locale	3683XTREME
Codice d'ordine	55866440
Codice materiale (12NC)	927982383014
Codice locale	3683XTREME
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500558664
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500558671

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV



MASTER TL-D Xtreme

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV

