

MASTER TL-D Xtreme



MASTER TL-D Xtreme 36W/840 1SL

Denne MASTER TL-D Xtreme lyskilde har en exceptionel levetid, hvilket minimerer vedligeholdelsesomkostningerne i lyskildens levetid. Den er derfor egnet til steder, hvor udskiftning af lyskilder har store omkostninger takket være højt til loftet eller forstyrrelser af arbejdet samt i applikationer med lange brændecykler, f.eks. i tunneler, på boreplatforme og på fabrikker. Den kan bruges på en eksisterende forkobling eller en dedikeret HF Xtreme forkobling.

Advarsler og sikkerhed

- For at opnå den angivne levetid ved 100 % drift må der ikke anvendes dæmpning under 30 %
- Ved brug på en elektromagnetisk forkobling anbefales det kraftigt kun at anvende Philips S10 eller S10E tændere (til 18W type S2 eller S2E) for at opnå den anførte levetid og at installere nye tændere ved udskiftning af lyskilden.
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.


Produkt data

Generelle oplysninger		Farvegengivelsesindeks (CRI)	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	82	
Lysstrømsmålingsreference	Sphere		
Levetid til 50 % fejl (nom.)	47.000 t		
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]	Strømforbrug	36,4 W
Lysstrøm	3.200 lm	Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,430 A
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)		
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,38	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,38	Dæmpbar	Ja
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K		
Lyseffekt (nominel) (nom.)	90 lm/W	Mekanik og armaturhus	
		Lyskildeform	T8 [26 mm (T8)]

MASTER TL-D Xtreme


Godkendelse og anvendelsesområde		Beskrivelse af lokal kode	
Energieffektivitetsklasse	G	Ordrekode	2051124713
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	3 mg	Materialenr. (12NC)	55868840
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg	Lokal ordrekode	927982384014
Energiforbrug kWh/1000 t.	37 kWh	SAP-tæller – antal pr. pakke	2051124713
EPREL-registreringsnummer	423630	EAN/UPC – Produkt/Æske	1
Produktdata		Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	8711500558688
Ordreproduktnavn	MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV	EAN/UPC – kasse	25
Det fulde produktnavn	MASTER TL-D Xtreme 36W/840 1SL		
Full EOC	87115005586840		

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV



MASTER TL-D Xtreme

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV

