

MASTER TL-D Xtreme



MASTER TL-D Xtreme 36W/840 1SL

Denna MASTER TL-D Xtreme-ljuskälla ger extremt lång livslängd för extra låg totalkostnad. Den lämpar sig därför för platser där lampbyte är dyrt till följd av hög takhöjd eller att driften störs, samt användningsområden med långa tändningscykler, t ex tunnlar, oljeborrplattformar, tillverkningslinjer. Den kan användas med befintliga driftdon eller särskilda HF Xtreme-driftdon.

Varning och Säkerhet

- För att livslängden ska bli den angivna vid 100 % drift, ska inte dimring under 30 % tillämpas
- Vid användning på elektromagnetiskt driftdon är rekommendationen att endast använda Philips S10- eller S10E-tändare (för 18 W typerna S2 eller S2E) för att angiven livslängd ska uppnås, och att installera nya tändare vid lampbyte.
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


Produktdata

Allmän information		Färgåtergivningsindex	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	82	
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Drift och elektricitet	
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	47 000 h	Effektförbrukning	36,4 W
Ljusteknik		Lampström (nom)	0,430 A
Färgkod	840 [CCT of 4000K]	Styrenheter och dimring	
Ljusflöde	3 200 lm	Dimbar	Ja
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Mekanik och armaturhus	
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38	Lampform	T8 [26 mm (T8)]
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38	Användning och godkännande	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	Energieffektivitetsklass	G
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	90 lm/W		


MASTER TL-D Xtreme

Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	3 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	37 kWh
EPREL-registreringsnummer	423630
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV
Fullständigt produktnamn	MASTER TL-D Xtreme 36W/840 1SL
Full EOC	871150055868840
Beskrivning av lokal kod	8343812

Måttskiss





Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV



MASTER TL-D Xtreme

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV

