


PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D Xtreme



MASTER TL-D Xtreme 36W/865 1SL/25

Αυτός ο λαμπτήρας MASTER TL-D Xtreme προσφέρει εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολύ χαμηλό κόστος λαμπτήρα σε όλη τη διάρκεια ζωής του. Είναι επομένως κατάλληλος για σημεία στα οποία η αντικατάσταση λαμπτήρων είναι δαπανηρή, λόγω οροφής μεγάλου ύψους ή όχλησης της λειτουργίας, και για εφαρμογές με μεγάλους κύκλους λειτουργίας, π.χ. σήραγγες, πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου, γραμμές παραγωγής. Μπορεί να λειτουργεί με υφιστάμενα όργανα λειτουργίας ή ειδικά όργανα HF Xtreme.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Για επίτευξη της διάρκειας ζωής που προδιαγράφεται για λειτουργία 100%, μη ρυθμίζεται την ένταση κάτω από 30%
- Για χρήση με ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο εκκινητές Philips S10 ή S10E (για τύπους 18WS2 ή S2E) για να επιτευχθεί η διάρκεια ζωής που προδιαγράφεται, καθώς και να τοποθετείτε νέους εκκινητές όταν αλλάζετε λαμπτήρες.
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	47.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	865 [CCT of 6500K]
Φωτεινή ροή	3.150 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό φως ημέρας
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,313
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,337

Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	6500 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	88 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	36,4 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,430 A

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι

MASTER TL-D Xtreme

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Σχήμα λαμπτήρα	T8
----------------	----

Έγκριση και Εφαρμογή


Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	3 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	3,0 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	37 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423631

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL-D Xtreme 36W/865 1SL/25


Full EOC	871150089277540
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TLD36W/86XX
Κωδικός παραγγελίας	89277540
Αρ. υλικού (12NC)	927982386514
Τοπικός κωδικός	TLD36W/86XX
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500892775
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
EAN/UPC - Κιβώπο	8711500892782

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV



MASTER TL-D Xtreme

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV

