



MASTER TL-D Xtra

MASTER TL-D Xtra 36W/830 1SL/25

Tyto zářivky TL-D Xtra nabízejí dlouhou životnost a zaručují menší výskyt předčasně vyhořelých zářivek. Výsledkem jsou nízké náklady na údržbu a úspora nákladů za drahé jednotlivé výměny. Vhodným využitím jsou místa s vysokými náklady na výměnu zářivek např. místa s vysokými stropy či těžko dostupná místa. Zářivky lze provozovat s existujícími předřadníky nebo speciálními předřadníky HF Xtreme.

Varování a bezpečnost

- Abyste dosáhli životnosti uváděné pro 100% světelný tok, nepoužívejte stmívání pod 30 %.
- Chcete-li dosáhnout uváděné životnosti, při používání s elektromagnetickými předřadníky důrazně doporučujeme používat pouze zapalovače Philips S10 nebo S10E (pro typy S2 nebo S2E 18W žárovek) a po výměně žárovky nainstalovat nové předřadníky.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Proud zdroje (jmen.)	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	0,435 A	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	36 000 h	Řízení a stmívání	
		Stmívatelné	Ano
Světelně technické		Mechanické a materiály	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]
Světelný tok	3 350 lm	Certifikace a použití	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Spotřeba energie kWh/1000 h	43 kWh
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	93 lm/W	Označení a balení	
Index podání barev (CRI)	>80	Objednávací název produktu	MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25
Provozní a elektrické			
Spotřeba energie	37,0 W		

MASTER TL-D Xtra

Celý název výrobku	MASTER TL-D Xtra 36W/830 1SL/25
Full EOC	871150055871840
Objednací kód	55871840
Číslo materiálu (12NC)	927982483014
Místní kód	TLDXTRA3683
Číslování SAP – počet v balení	1


EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500558718
Číslování SAP – balení v krabici	25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500558732

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25

Životnost




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25

MASTER TL-D Xtra

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25

