



MASTER TL-D Xtra

MASTER TL-D Xtra 36W/830 1SL/25

MASTER TL-D Xtra mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine längere Lebensdauer und garantiert weniger Ausfälle. Daraus resultieren geringe Wartungskosten und Einsparungen bei teuren Lampenwechseln. Sie eignet sich daher besonders für Orte, wo ein Lampenwechsel wegen hoher Decken oder Betriebsunterbrechungen teuer ist. Diese Lampe kann an bestehenden Vorschaltgeräten und speziellen HF Xtrem Vorschaltgeräten betrieben werden.

Hinweise

- Um die Lebensdauer zu erreichen, die für 100% Betrieb angegeben ist, sollte die Helligkeit nicht unter 30% gedimmt werden.
- Bei Verwendung mit elektromagnetischem Vorschaltgerät wird dringend empfohlen, nur Philips S10 oder S10E Starter (für 18W Typen S2 oder S2E) zu benutzen, um die angegebene Lebensdauer zu erreichen, wobei die neuen Starter beim Lampenwechsel zu installieren sind.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		>80
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	36'000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
		Energieverbrauch	37.0 W
		Lampenstrom (Nom)	0.435 A
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	3'350 lm		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K		
Nennlichtausbeute (nom.)	93 lm/W		

MASTER TL-D Xtra

Mechanik und Gehäuse

Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
------------	-----------------

Genehmigung und Anwendung


Quecksilbergehalt (Nom)	3.0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	43 kWh

Produktdaten

Bestell-Produktname	MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Xtra 36W/830 1SL/25


Gesamt-Produktcode	871150055871840
Bestellcode	55871840
Material-Nr. (12NC)	927982483014
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500558718
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500558732

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25	28 mm	1'199.4 mm	1'206.5 mm	1'204.1 mm	1'213.6 mm



Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25


MASTER TL-D Xtra

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25

