



MASTER TL-D Xtra

MASTER TL-D Xtra 36W/830 1SL/25

Ta świetlówka TL-D Xtra zapewnia dłuższy okres eksploatacji i mniejsze ryzyko szybkiej awarii. Pozwala to zminimalizować koszty konserwacji i rzadziej wymieniać oświetlenie punktowe. W efekcie świetlnie nadaje się do miejsc, gdzie wymiana lamp jest droga z powodu dużej wysokości sufitów czy zakłóceń dla procesów. Lampa może współpracować z istniejącym osprzętem lub dedykowanym osprzętem HF Xtreme.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Aby uzyskać deklarowaną żywotność, nie należy przyciemniać poniżej 30%
- W przypadku korzystania z osprzętu elektromagnetycznego w celu uzyskania deklarowanej żywotności zdecydowanie zalecamy stosowanie starterów Philips S10 lub S10E (w przypadku typów 18W S2 lub S2E) oraz instalację nowych starterów przy wymianie żarówek.
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Zużycie energii	37,0 W
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	36 000 h	Lamp Current (Nom)	0,435 A
Dane techniczne oświetlenia		Układy sterowania i ściemnianie	
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]	Z możliwością przyciemniania	Tak
Strumień Świetlny	3 350 lm	Mechanika i korpus	
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Kształt bańki	T8 [26 mm (T8)]
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K	Certyfikaty i zastosowania	
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	93 lm/W	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	3,0 mg
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80		

MASTER TL-D Xtra

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	43 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25
Pełna nazwa produktu	MASTER TL-D Xtra 36W/830 1SL/25
Full EOC	871150055871840
Kod zamówienia	55871840


Materiał Nr (12NC)	927982483014
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500558718
Numerator - Packs per outer box	25
EAN/UPC - Opakowanie	8711500558732

Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25

Okres eksploatacji




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25

MASTER TL-D Xtra

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25

