



# MASTER TL-D Xtra

## MASTER TL-D Xtra 36W/830 1SL/25

Denna TL-D Xtra-lampa ger längre livslängd och garanterar färre tidiga bortfall för lägre underhållskostnader och minskar dyra styckbyten. Den lämpar sig därför för platser där lampbyte är dyrt till följd av att taken är höga eller att driften störs. Lampan kan användas med befintliga driftdon eller ett särskilt HF Xtreme-driftdon.

### Varning och Säkerhet

- För att livslängden ska bli den angivna vid 100 % drift, ska inte ljusreglering under 30 % tillämpas
- Vid användning på elektromagnetiskt driftdon är rekommendationen att endast använda Philips S10- eller S10E-tändare (för 18W typerna S2 eller S2E) för att angiven livslängd ska uppnås, och att installera nya tändare vid lampbyte.
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

| Allmän information                |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Sockel                            | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Livslängd vid 50 % bortfall (nom) | 36 000 h                        |
| Ljusteknik                        |                                 |
| Färgkod                           | 830 [CCT of 3000K]              |
| Ljusflöde                         | 3 350 lm                        |
| Färgbeteckning                    | Varmvit (WW)                    |
| Korrelerad färgtemperatur (nom)   | 3000 K                          |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)      | 93 lm/W                         |
| Färgåtergivningsindex             | >80                             |
| Drift och elektricitet            |                                 |
| Effektförbrukning                 | 37,0 W                          |


| Lampström (nom)                 | 0,435 A                         |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Styrenheter och dimring         |                                 |
| Dimbar                          | Ja                              |
| Mekanik och armaturhus          |                                 |
| Lampform                        | T8 [26 mm (T8)]                 |
| Användning och godkännande      |                                 |
| Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)   | 3,0 mg                          |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 43 kWh                          |
| Produktdata                     |                                 |
| Beställningsproduktnamn         | MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25 |
| Fullständigt produktnamn        | MASTER TL-D Xtra 36W/830 1SL/25 |

# MASTER TL-D Xtra

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                            | 871150055871840 |
| Beställningsnummer                  | 55871840        |
| Materialnummer (12NC)               | 927982483014    |
| Lokal kod                           | 8343779         |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning | 1               |


|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8711500558718 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 25            |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8711500558732 |

## Måttskiss




| Product                            | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL-D Xtra<br>36W/830 SLV/25 | 28 mm   | 1 199,4 mm | 1 206,5 mm | 1 204,1 mm | 1 213,6 mm |

## Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25

## Livslängd




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25

# MASTER TL-D Xtra

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25

