



MASTER TL-D Xtra

MASTER TL-D Xtra 36W/840 1SL/25

Questa lampada TL-D offre una durata più lunga e garantisce guasti prematuri ridotti. Questo risulta in bassi costi di manutenzione e riduce le costose sostituzioni dei punti luce. È pertanto adatta ad ambienti in cui la sostituzione della lampada è costosa a causa di soffitti elevati o disturbo delle operazioni. Questa lampada può essere utilizzata su un alimentatore esistente o su alimentatore dedicato HF Xtreme.

Warnings and safety

- Per ottenere le durate indicate per il funzionamento al 100%, evitare la regolazione del flusso inferiore al 30%
- Per l'utilizzo su alimentatore elettromagnetico, si raccomanda vivamente di applicare solo gli starter Philips S10 o S10E (per i tipi da 18 W, S2 o S2E) per ottenere le durate indicate e di installare nuovi starter in caso di sostituzione del gruppo lampada.
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vita al 50% di guasti (Nom)	36.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	3.350 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	93 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	37,0 W


Corrente lampada (Nom)	0,435 A
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T8 [26 mm (T8)]
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	3,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	43 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL-D Xtra 36W/840 SLV/25

MASTER TL-D Xtra

Nome completo prodotto	MASTER TL-D Xtra 36W/840 1SL/25
Full EOC	871150055876340
Codice d'ordine	55876340
Codice materiale (12NC)	927982484014
Codice locale	3684XTRA
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1


EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500558763
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500558794

Disegno tecnico




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 36W/840 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtra 36W/840 SLV/25

Durata




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/840 SLV/25

MASTER TL-D Xtra

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/840 SLV/25

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/840 SLV/25

