



# MASTER TL-D Xtra

## MASTER TL-D Xtra 36W/865 1SL

Cette lampe TL-D Xtra offre une plus longue durée de vie et garantit moins de défaillances précoces. Cela se traduit par des coûts de maintenance réduits et des économies sur le remplacement coûteux des spots. Elle convient dès lors aux endroits où le remplacement des lampes est coûteux en raison de la hauteur des plafonds ou des obstacles qui entravent la procédure de remplacement. Cette lampe peut fonctionner sur un appareillage existant ou sur un appareillage HF Xtreme dédié.

### Mises en garde et sécurité

- Pour atteindre des durées de vie telles que publiées en cas de fonctionnement à 100 %, évitez d'appliquer une gradation inférieure à 30 %
- En cas d'utilisation sur un appareillage électromagnétique, il est fortement recommandé d'appliquer uniquement des starters S10 ou S10E (pour les types de 18 W, S2 ou S2E) afin d'atteindre les durées de vies publiées, et d'installer de nouveaux starters lors du remplacement des lampes.
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

| Informations générales                  |                                 | Indice de rendu de couleur (IRC)   |         |
|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------|
| Culot                                   | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | >80                                |         |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) | 36 000 h                        |                                    |         |
| Données techniques de l'éclairage       |                                 | Fonctionnement et électricité      |         |
| Code couleur                            | 865 [CCT of 6500K]              | Consommation électrique            | 37,0 W  |
| Flux lumineux                           | 3 200 lm                        | Courant lampe (nom.)               | 0,435 A |
| Désignation de la couleur               | Lumière naturelle froide        |                                    |         |
| Température de couleur corrélée (nom.)  | 6500 K                          | Commandes et gradation             |         |
| Efficacité lumineuse (nominale)         | 87 lm/W                         | Variation de l'intensité lumineuse | Oui     |


# MASTER TL-D Xtra

| Mécanique et boîtier               |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Forme de la lampe                  | T8 [26 mm (T8)]              |
| Approbation et application         |                              |
| Taux de mercure (Hg) (nom.)        | 3,0 mg                       |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 44 kWh                       |
| Données du produit                 |                              |
| Nom du produit de la commande      | MASTER TL-D Xtra 36W/865 SLV |
| Nom de produit complet             | MASTER TL-D Xtra 36W/865 1SL |


|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Code EOC                   | 871150089283640 |
| Code de commande           | 89283640        |
| Code 12NC                  | 927982486514    |
| Quantité par pack          | 1               |
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8711500892836   |
| Conditionnement par carton | 25              |
| Codes EAN/UPC – Boîte      | 8711500892843   |

## Schéma dimensionnel

| Product                      | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL-D Xtra 36W/865 SLV | 28 mm   | 1 199,4 mm | 1 206,5 mm | 1 204,1 mm | 1 213,6 mm |





## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL-D Xtra 36W/865 SLV



MASTER TL-D Xtra

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/865 SLV

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/865 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/865 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/865 SLV

