

MASTER TL-D Xtreme Polar

MASTER TL-D Xtreme Polar 36W/840 1SL/10

De MASTER TL-D Xtreme Polar-lamp biedt de hoogste lichtopbrengst in koude omgevingen dankzij de isolatie die is gerealiseerd door een TL-D (T8)-lamp in een T10- of T12-buis te plaatsen. Hij kan gebruikt worden in bestaande armaturen voor T8-lampen en is geschikt voor alle toepassingen met lange brandcycli in koude omgevingen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Om de levensduur te realiseren die is gepubliceerd voor werking op 100%, mag niet lager gedimd worden dan 30%
- Om de gepubliceerde levensduur te realiseren, wordt bij gebruik op een elektromagnetisch VSA sterk aanbevolen alleen Philips S10 of S10E starters toe te passen (voor 18 W-types S2 of S2E) en bij lampvervanging nieuwe starters te installeren.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	47.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	3.250 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	90 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	85

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	35,0 W
Lampstroom (nom.)	0,453 A

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T12 [38 mm (T12)]


Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg

MASTER TL-D Xtreme Polar

Energieverbruik kWh/1.000 uur	41 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Xtreme Polar 36W/840 SLV/10
Volledige productnaam	MASTER TL-D Xtreme Polar 36W/840 1SL/10
Full EOC	871150089311625
Bestelcode	89311625
Materiaalnr. (12NC)	927982584075


Lokale code	TLDXTRM36W840PL
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500893116
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8711500893123

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme Polar 36W/840 SLV/10	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme Polar 36W/840 SLV/10



MASTER TL-D Xtreme Polar

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Polar 36W/840 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Polar 36W/840 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Polar 36W/840 SLV/10

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme Polar 36W/840 SLV/10

