



MASTER TL-D Xtreme Secura

MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 1SL/25

MASTER TL-D Xtreme Secura mit 26 mm Röhrendurchmesser besitzt einen Splitterschutz, der das Glas und andere Lampenteile im Falle eines Lampenbruchs zusammenhält. Sie zeichnet sich aus durch eine besonders lange Lebensdauer. Die Lampe ist einfach an dem blauen Ring an einem Ende der Röhre zu erkennen. Sie ist konform mit HACCP Regulierungen und vereinfacht die Zertifizierung.

Hinweise

- Um die Lebensdauer zu erreichen, die für 100% Betrieb angegeben ist, sollte die Helligkeit nicht unter 30% gedimmt werden.
- Bei Verwendung mit elektromagnetischem Vorschaltgerät wird dringend empfohlen, nur Philips S10 oder S10E Starter (für 18W Typen S2 oder S2E) zu benutzen, um die angegebene Lebensdauer zu erreichen, wobei die neuen Starter beim Lampenwechsel zu installieren sind.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		>80
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	47.000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
		Energieverbrauch	36,0 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	0,430 A
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Lichtregelung und Dimmen	
Lichtstrom	3.250 lm	Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K		
Nennlichtausbeute (nom.)	90 lm/W		

MASTER TL-D Xtreme Secura

Mechanik und Gehäuse

Kolbenform T8 [26 mm (T8)]

Genehmigung und Anwendung

Quecksilbergehalt (Nom) 3,0 mg

Energieverbrauch kWh/1.000 Std. 42 kWh

Produktdaten

Bestell-Produktname MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25

Gesamtbezeichnung des Produkts MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 1SL/25

Gesamt-Produktcode 871150088979940

Bestellcode 88979940

Material-Nr. (12NC) 927982784074

Anzahl pro Verpackung 1

EAN/UPC – Produkt/Kiste 8711500889799

Zähler - Pakete pro Außenkarton 25

EAN Umverpackung 8711500889805

Abmessungsskizzen


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Photometrische Daten

Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25


MASTER TL-D Xtreme Secura

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25

