



MASTER TL-D Xtreme Secura

MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 1SL/25

Denne TL-D Xtreme-lyskilden har et beskyttende lag som holder glass- og lysrørkomponenter sammen hvis lyskilden knuses. Lyskilden kan enkelt gjenkjennes på den blå ringen rundt den ene enden. Den kan brukes på alle områder der glasskår kan forstyrre driften og påvirke sikkerheten for produkter og personer, f.eks. innen mat- og drikkevarerindustrien. Lyskilden har et Teflon-belegg. Den overholder HACCP-standardene.

Warnings and safety

- For å oppnå de oppgitte levetidene for 100 % drift må du ikke dimme under 30 %
- Når de brukes på elektromagnetiske forkoblinger, anbefales det sterkt å bruke bare Philips S10- eller S10E-startere (for 18 W-typene S2 eller S2E) for å oppnå de oppgitte levetidene, og sette inn nye startere når lyskilden skiftes.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		>80
Levetid til 50 % lystap (nom.)	47 000 time(r)		
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]	Effektforbruk	36,0 W
Lysytelse	3 250 lm	lyskildestrom (nom.)	0,430 A
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)		
Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K	Kontroller og dimming	
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	90 lm/W	Kan dimmes	Ja

MASTER TL-D Xtreme Secura

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T8 [26 mm (T8)]
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	42 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25
Fullstendig produktnavn	MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 1SL/25


Full EOC	871150088979940
Bestillingskode	88979940
Materialenr. (12NC)	927982784074
Lokal bestillingskode	3821363
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500889799
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500889805

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25

MASTER TL-D Xtreme Secura

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25

